

Garant**Držalo za pehanje profila $\varnothing d = 32$ mm, \varnothing držala DS: 16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293102 16
GTIN	4062406557805
Razred artikla	29K

Opis

Primerno za:

CNC- in konvencionalne stroje.

Tehnični opis

L	41,5 mm
Dolžina držala L_s	50 mm
Vrsta držala	Cilindrično držalo
\varnothing držala D_s	16 mm
$\varnothing d$	32 mm
$\varnothing D$	44 mm
Dolžina glave L_1	50 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila