

Garant**VCGW 050101, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265470 G
GTIN	4062406561116
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Opremljeno z 2 reziloma.

Zvrst: BU7220

Posnetje roba rezalnih robov: G

Globina reza a_p : 0,03 - 0,12 mmPodajanje f : 0,04 - 0,12 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 160 m/min**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGW 050101
Globina reza a_p	0,03 - 0,12 mm
Rezalni material	CBN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 160 m/min
Podajanje f	0,04 - 0,12 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	BU7220
Radij rezila	0,1 mm
Posnetje roba rezalnih robov	G
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		