

**CNMG 09T304, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250090 HBT130
GTIN	4062406256043
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Lomilec odrezkov	MF
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje