


CNMG 120408, Zvrst: HBT130

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Lomilec odrezkov	MF
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Prevleka	TiCN
Zvrst	HBT130
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje