


**CNMG 160608, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 160608 HBT020 Zvrst: HBT020
 Lomilec odrezkov: PM
 Globina reza a_p : 0,8 - 5 mm
 Podajanje f : 0,1 - 0,45 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 280 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm

Zvrst	HBT020
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PM
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje