

**CNMG 120408, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120408 HBT130 Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MR
Globina reza a_p : 2 - 6 mm
Podajanje f : 0,15 - 0,55 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	2 - 6 mm
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M

Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Lomilec odrezkov	MR
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,15 - 0,55 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje