


Garant**Obračalna ploščica za NC-sveder za navrtanje, HB225, Tip: 10G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231521 10G
GTIN	4062406565527
Razred artikla	21Y

Opis**Uporaba:****Uporabljajte le za graviranje..****Napotek:** $a_p = \text{maks. } 0,8 \text{ mm}$, $f = 0,008 \text{ mm do } 0,02 \text{ mm}$.**Tehnični opis**

ISO-oznaka	SOGT 080201
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Prevleka	AlCrN
Tip	10G
Zvrst	HB225
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		