

Garant**Stebelni VHM-rezkar GARANT Master na osnovi Ni HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203048 3
GTIN	4062406565480
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Posebno brušenje s **torusno zaokrožitvijo rezalnih robov**.

Inovativni substrat posebej za odrezovanje **litin na osnovi niklja**. Na novo razvita prevleka.

Uporaba:

Za rezkanje litin na **osnovi niklja z visoko toplotno odpornostjo**.

Napotek:

Naslednik za art. 203028.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	57 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje f_z za robljenje v Inconel®	0,03 mm
Ø sprostitve D_1	2,8 mm
Zaokrožitev kota r_v	0,2 mm
Dolžina rezil L_c	8 mm
Število zob Z	4
Ø držala D_s	6 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprositvijo	13 mm
Toleranca nazivnega Ø	f8

Kot spirale	40 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Ø rezila D_c	3 mm
Serija	Master Ni-based
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,08×D
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	TPC
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Inconel	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------