

**DNMG 110404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250666 HBT130
GTIN	4062406256289
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	HBT130
Prevleka	TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Lomilec odrezkov	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje