

Garant**Stebelni VHM-rezkar GARANT Master na osnovi Ni HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203048 5
GTIN	4062406565503
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Posebno brušenje s **torusno zaokrožitvijo rezalnih robov**.

Inovativni substrat posebej za odrezovanje **litin na osnovi niklja**. Na novo razvita prevleka.

Uporaba:

Za rezkanje litin na **osnovi niklja z visoko toplotno odpornostjo**.

Napotek:

Naslednik za art. 203028.

Tehnični opis

Število zob Z	4
Zaokrožitev kota r_v	0,2 mm
Kot spirale	35 stopinj
Ø sprostivne D_1	4,8 mm
Toleranca nazivnega Ø	f8
Dolžina rezil L_c	13 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Podajanje f_z za robljenje v Inconel®	0,04 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivijo	19 mm
Ø rezila D_c	5 mm

Podatkovni list

Ø držala D _s	6 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Serija	Master Ni-based
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,08×D
Notranje hlajenje	ne
Strategija odrezovanja	TPC
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Inconel	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	primerno		

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/203048-5>