

**CNMG 120412, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250219 HBT130
GTIN	4062406256227
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120412 HBT130 Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MR
Globina reza a_p : 2 - 6 mm
Podajanje f : 0,15 - 0,55 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Lomilec odrezkov	MR
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HBT130
Prevleka	TiCN
Glavna uporaba	M

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Podajanje f	0,15 - 0,55 mm/v
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	2 - 6 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje