

**DNMG 110404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250780 HBT130 |
| GTIN | 4062406256340 |
| Razred artikla | 22D |

Opis

DNMG 110404 HBT130 Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MM
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,12 - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 110404 |
| Rezalni material | HM |
| Podajanje f | 0,12 - 0,45 mm/v |
| Glavna uporaba | M |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 50 - 200 m/min |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Lomilec odrezkov | MM |
| Globina reza a_p | 0,5 - 5 mm |
| Prevleka | TiCN |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Zvrst | HBT130 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |