

**DNMG 150608, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Razred artikla	22D

**Opis**

DNMG 150608 HBT130 Zvrst: HBT130  
Lomilec odrezkov: MR  
Globina reza  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	2 - 6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HBT130
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	MR

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Podajanje f	0,15 - 0,55 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje