

**SNMG 120404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Lomilec odrezkov	MF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Zvrst	HBT130

Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Prevleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje