

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 16/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213052 16/2
GTIN	4062406566319
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Kot rampe α_{\max}	2,39 stopinj
\varnothing držala D_s h6	16 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	100 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	20 stopinj
Število rezil Z	2
Dolžina rampe L za α_{\max}	8,4 mm

Ø rezila D_c	16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	30 mm
Ø D_3	10 mm
Prevesna dolžina L_1	30 mm
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar