


**TNMG 160404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HBT020
Glavna uporaba	P
Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Lomilec odrezkov	PF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje