

**TNMG 160404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Zvrst	HBT130
Lomilec odrezkov	MM
Glavna uporaba	M
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave

Groba/gladilna obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje