

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213052 25/4
GTIN	4062406566333
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Tehnični opis

Kot rampe α_{maks}	1,15 stopinj
$\varnothing D_3$	19 mm
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za α_{maks}	17,4 mm
\varnothing rezila D_c	25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	44 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Serija	Power Q
Prevesna dolžina L_1	60 mm
Nastavitveni kot κ	20 stopinj

Celotna dolžina L_{celotna}	140 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
\varnothing držala D_s h6	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar