

**VNMG 160404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	MF
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	MM
Zvrst	HBT130
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404

Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje