

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, Cilindrično držalo, Ø D/  
število rezil Z: 20/3Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213054 20/3L
GTIN	4062406566449
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**.  
Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Napotek:**

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

**Tehnični opis**

Nastavitveni kot $\kappa$	20 stopinj
Prevesna dolžina $L_1$	80 mm
Ø držala $D_5$ h6	20 mm
z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	34 mm
Ø $D_3$	14 mm
Serija	Power Q
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	12,4 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	160 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	20 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,62 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1 mm
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar