

**VNMG 160408, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBT130
Glavna uporaba	MF
Lomilec odrezkov	MM
Podajanje $f$	0,12 - 0,45 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Prevleka	TiCN

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje