

Garant

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, Cilindrično držalo, Ø D/
število rezil Z: 25/4mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213054 25/4
GTIN	4062406566456
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**.
Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	48 mm
Prevesna dolžina L ₁	100 mm
Ø držala D _s h6	25 mm
Ø D ₃	19 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	1 mm
Nastavitveni kot κ	20 stopinj
Serija	Power Q
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	44 mm

Dolžina rampe L za α_{maks}	17,4 mm
Kot rampe α_{maks}	1,15 stopinj
Število rezil Z	4
\varnothing rezila D_c	25 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	180 mm
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar