

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z navojem, Ø D/število rezil Z: 16/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213056 16/2
GTIN	4062406566555
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	26 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	8,4 mm
Vpenjalni navoj M	M8
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	1 mm
Ø rezila D _c	16 mm

Serijska	Power Q
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Kot rampe α_{maks}	2,39 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
$\varnothing D_2$	13 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	25 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar