


**WNMG 080408, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	MF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	HBT130
Lomilec odrezkov	MM

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje