

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z navojem, Ø D/število rezil Z: 25/4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 213056 25/4 |
| GTIN | 4062406566586 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

| | |
|--|----------------|
| Ø D ₃ | 19 mm |
| Ø D ₁ h ₆ | 12,5 mm |
| Dolžina rampe L za α _{maks} | 17,4 mm |
| Ø rezila D _c | 25 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min} | 44 mm |
| Serijska | Power Q |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a _p | 1 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | ANGX10T308ZE.R |

| | |
|---|--------------------|
| z notranjim hlajenjem | da |
| Kot rampe α_{maks} | 1,15 stopinj |
| Vpenjalni navoj M | M12 |
| $\varnothing D_2$ | 21 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 48 mm |
| Število rezil Z | 4 |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 35 mm |
| Izvedba držala | z navojem |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |