

**WNMG 080408, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	MR
Globina reza a_p	2 - 6 mm
Glavna uporaba	MF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Rezalni material	HM
Zvrst	HBT130
Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Podajanje f	0,15 - 0,55 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje