

## Garant

### Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z navojem, Ø D/število rezil Z: 35/5mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213056 35/5
GTIN	4062406566609
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**. Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

##### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

##### Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

#### Tehnični opis

Ø D <sub>3</sub>	29 mm
Število rezil Z	5
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Kot rampe α <sub>maks</sub>	0,73 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	68 mm
Serija	Power Q
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	27,4 mm

Ø rezila $D_c$	35 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Ø $D_2$	29 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø $D_1$ h6	17 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar