


**CCMT 060204, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBT020
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Lomilec odrezkov	PF
ISO-oznaka obračalne ploščice	CC.T 060202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje