


**WNMG 080408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	PR
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Zvrst	HBT020
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	1,8 - 6 mm

---

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave

Gladilna obdelava

---

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje