

Garant

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 50/5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213058 50/5
GTIN	4062406566746
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalni sistem za velika podajanja za **manjše premere obdelave** in **večje globine uporabe**.
Zelo **učinkovit zaradi velikega števila rezil**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Napotek:

GARANT momentni izvijač TQ Art. **211750 Vel. 1,2** z rezilom Art. **674252 Vel. 7IP**.

Tehnični opis

Število rezil Z	5
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ANGX10T308ZE.R
Dolžina rampe L za α_{maks}	42,4 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	22 mm

Serijska	Power Q
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	20 stopinj
Kot rampe α_{maks}	0,47 stopinj
\varnothing rezila D_c	50 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	94 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar