


**WNMG 080412, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252226 HBT020
GTIN	4062406256890
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Zvrst	HBT020
Lomilec odrezkov	PR
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	1,8 - 6 mm

Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje