

**CCMT 060204, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260084 HBT130
GTIN	4062406256906
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	MF
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CC.T 060202
Glavna uporaba	MF
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HBT130
Radij rezila	0,4 mm

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje