

**TOMT 060508ER-GM, PR1535, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 226436 INOX |
| GTIN | 4960664914326 |
| Razred artikla | 25A |

Opis**Izvedba:**

Izboljšano odvajanje odrezkov z edinstveno konstrukcijo lomilca odrezkov obračalnih rezalnih ploščic. Maksimalni aksialni cepilni kot 17° poskrbi za majhne rezalne sile.

Uporaba:

Geometrija GM je 1. izbira pri splošni obdelavi.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TOMT 060508ER-GM |
| Podajanje f_z | 0,08 - 0,2 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Tip | INOX |
| Zvrst | PR1535 |
| Rezalni material | HM |

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 200 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 160 m/min | M |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |
| Zrak | primerno | | |