


VHM-rezkar HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202994 5
GTIN	4062406567385
Razred artikla	12Y

Opis
Izvedba:

Odlična življenjska doba v svojem razredu pri obdelavi **jekel, odpornih proti koroziji, z inovativno prevleko in geometrijo**. Posebej za **nerjavna jekla na področju visokoučinkovite obdelave**, npr. Duplex. **Optimalna zmogljivost odrezovanja z visokimi rezalnimi hitrostmi.**

Tehnični opis

Ø držala D_s	6 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	19 mm
Kot spirale	38 stopinj
Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Dolžina rezil L_c	13 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Število zob Z	4
Kot posnetja roba	45 stopinj
Ø rezila D_c	5 mm
Ø sprostitutve D_1	4,8 mm
Celotna dolžina L	57 mm

Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Serija	Pro Inox
Prevleka	TiSiN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,5 \times D$ pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	pogojno primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	pogojno primerno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	85 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.	primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	pogojno primerno