


**CCMT 060204, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260210 HBT020
GTIN	4062406256975
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CC.T 060202
Zvrst	HBT020
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	PM

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje