


**CCMW 09T304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PM
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Rezalni material	HM
Zvrst	HBT020
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje