


**CCMW 09T304, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260211 HBT130
GTIN	4062406256982
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,3 - 3 mm
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Lomilec odrezkov	MM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Glavna uporaba	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje