


**CCMT 120408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	PM
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Zvrst	HBT020
Radij rezila	0,8 mm

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje