

**CCMT 120404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN
Lomilec odrezkov	PM
Zvrst	HBT020
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje