


**CCMT 120408, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	MF
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	TiCN
Lomilec odrezkov	MM

Globina reza a_p	0,3 - 3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje