


Kontrolni prstan za mejne utore gredi, Tip: E



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484409 E
GTIN	2050002070981
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.

Kontrolni prstan za mejne utore gredi z vmesno mero in ISO-ujemom, npr. art. 484409 vel. **15,8 M6**.

Uporaba:

Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Napotek:

Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).

Tip A = 3001–5999

Tip B = 6001–8999

Tip C = 9001–12.999

Tip D = 13.001–16.999

Tip E = 17.001–20.999

Tip F = 21.001–25.999

Tehnični opis

Standard	DIN EN ISO 1938-1
Standard	DIN 7164
Kakovost	13

Kakovost	8
Kakovost	12
Kakovost	9
Kakovost	10
Kakovost	11
Kakovost	7
Tolerančno polje	M
Tolerančno polje	EF
Tolerančno polje	G
Tolerančno polje	N
Tolerančno polje	FG
Tolerančno polje	D
Tolerančno polje	S
Tolerančno polje	U
Tolerančno polje	H
Tolerančno polje	B
Tolerančno polje	K
Tolerančno polje	CD
Tolerančno polje	ZB
Tolerančno polje	JS
Tolerančno polje	P
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	Z
Tolerančno polje	E
Tolerančno polje	V
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	T
Tolerančno polje	C
Tolerančno polje	EF

Tolerančno polje	ZA
Tolerančno polje	J
Tolerančno polje	ZC
Tolerančno polje	A
Tolerančno polje	R
Nazivna mera	17 - 20,999 mm
Kalibriranje	L6
Vrsta izdelka	Kontrolni trni za utore gredi

Storitve

Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 60 mm	028300 60
--	-----------