

**DCMT 070204, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	MF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HBT130
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Prevleka	TiCN
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Lomilec odrezkov	MM

Globina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje