

**DCMT 11T302, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	MM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Zvrst	HBT130
Prevleka	TiCN
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	MF

Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje