

**DCMT 11T308, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260508 HBT020
GTIN	4062406257378
Razred artikla	22D

**Opis**

DCMT 11T308 HBT020 Zvrst: HBT020  
Lomilec odrezkov: PM  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

**Tehnični opis**

Zvrst	HBT020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min

Preveleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Lomilec odrezkov	PM
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje