

Garant**Brusni krožnik iz PU, z več luknjami, Zunanji Ø: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567990 150
GTIN	4062406658755
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Naluknjani brusni krožnik z **inovativnim sistemom odsesavanja** (vdelani kanali) ter ploščato obliko za uporabo na vibracijskih brusilnikih. S **5/16-colskim** oz. **M8** vpenjanjem. Zaradi kombinacije iz delno fleksibilne **poliuretanske pene** in nezlomljivega **brusnega krožnika, ojačanega s steklenimi vlakni**, je izjemno primeren za **srednje grobo do grobo buršenje** in brušenje kontur. Sistem z več luknjami za uporabo vseh vrst samopritrdilnih brusnih diskov s standardnimi luknjami in ABRANET.

Uporaba:

Z inovativnim adapterskim sistemom so krožniki in obloge primerni za uporabo na vseh običajnih vibracijskih brusilnikih (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool itd.)

Primerno za:

Primerno za plošče z luknjami: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik
---------------	-----------------------

