

**DCMT 11T308, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260508 HBT130
GTIN	4062406257361
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T308 HBT130 Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MM
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	MF
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Lomilec odrezkov	MM
Zvrst	HBT130
Prevleka	TiCN

Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje