


**TCMT 110204, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	PF
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Prevleka	TiCN
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Zvrst	HBT020
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje