

**SCMT 120404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Razred artikla	22D

Opis

SCMT 120404 HBT130 Radij rezila: 0,4 mm
Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MM
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

	Groba/gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	MM
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje