


**TCMT 16T304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Zvrst	HBT020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	P

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje