


**TCMT 16T304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261018 HBT020
GTIN	4062406257538
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	PM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HBT020

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje